

ΚΩΔΙΚΟΣ	Είδος μεμβράνης φίλτρου	Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε m ²	KUF/ m ² < ή > των 20ml/h.mmHg	Καθάρσεις ουσιών (>.....) σε ml/min με Qb300ml/min & Qd500ml/min					ΚοΑ >..... ΟΥΡΙΑΣ	Συντελεστής συμβατότητας B2-M	Είδος αποστείρωσης	Συνοδές γραμμές για μηχανήματα TN	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Κίν	Αιματοκρίτης
				Ουρία	Κρεατινίνη	Φωσφορικά	Βιτ. B12	Ινουλίνη							
204258	POLYNEPHRON	1.9	40	288	273	258	200	132	1971	0,803	ξηρή γαμα ακτινοβο-λια	Για όλα τα μηχανήματα της αγοράς,	640		32
216064													1100		
204257	POLYNEPHRON	1.7	43.53	285	268	254	190	121	1814	0,803	ξηρή γαμα ακτινοβο-λια	Για όλα τα μηχανήματα της αγοράς,	640		32
201161													2850		
204256	POLYNEPHRON	1.9	19	276	257	231	151	αμελητέα	1292	αμελητέο	ξηρή γαμα ακτινοβο-λια	Για όλα τα μηχανήματα της αγοράς,	960		32
204255	POLYNEPHRON	1.7	10	270	251	221	143	αμελητέα	1145	αμελητέο	ξηρή γαμα ακτινοβο-λια	Για όλα τα μηχανήματα της αγοράς,	960		32
227823	POLYPHENYLENE L	1.7	15,29	>248	>227	>200	135	αμελητέα	857	αμελητέο	Ατμός	Για όλα τα μηχανήματα	1000		32
227824	POLYPHENYLENE L	2,1	16,5	261	240	218	156	αμελητέα	1049	αμελητέο	Ατμός	Για όλα τα μηχανήματα	1000		32
202760	REXBRANE (POLYSULFONE)	1.5	10	266	248	195	110	αμελητέα	1064	αμελητέο	γάμα ακτινοβολία	Για όλα τα μηχανήματα της αγοράς,	960		32
216074													650		
202761	REXBRANE (POLYSULFONE)	1.8	12	271	255	204	118	αμελητέα	1167	αμελητέο	γάμα ακτινοβολία	Για όλα τα μηχανήματα της αγοράς,	960		32
187213													305		
67690	Πολυμερής Αιθυλενική Βινυλική Αλκοόλη	1.6	11	241	215	183	114	29	726	0.65	γάμα ακτινοβολία	Για όλα τα μηχανήματα της αγοράς,	1320		32
124991	Πολυμερής Αιθυλενική Βινυλική Αλκοόλη	1.8	11	250	220	188	120	32	824	0.65	γάμα ακτινοβολία	Για όλα τα μηχανήματα της αγοράς,	1320		32
64816	ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ	1.6	>20	250	227	218	170	106	783	0.7	γάμα ακτινοβολία	Για όλα τα μηχανήματα της αγοράς,	880		32
142729	ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ	1.9	>20	255	234	226	177	11	844	0.7	γάμα ακτινοβολία	Για όλα τα μηχανήματα της αγοράς,	880		32
216057	Polyethersultone Purema	1,5	40	>271	>250	>240	>173	>110	1167	0.8	Electron Beam	για όλα τα μηχανήματα της αγοράς	2000	>1.2	34-36
187829	Polyethersulfone Purema	1,9	38,42	>280	>270	>250	>195	>130	1382	0,8	Electron Beam	για όλα τα μηχανήματα της αγοράς	1000	>1.2	34-36

160475	Polyethersulfone	1,8	7.22	>251	>226	>189	>100	Αμελητέα	836	0,88	Electron Beam	για όλα τα μηχανήματα	1500	>1.2	34-36
64814	HELIXONE (POLYSULFONE)	1.8	59	276	250	239	175	125	1263	0.7	ΑΤΜΟΣ	Για όλα τα μηχανήματα της αγοράς,	640		32
64812	HELIXONE (POLYSULFONE)	2.2	73	278	261	248	192	142	1354	0.7	ΑΤΜΟΣ	Για όλα τα μηχανήματα της αγοράς,	640		32
194749	HELIXONE (POLYSULFONE)	1.8	14	228	200	164	94	αμελητέα			ΑΤΜΟΣ	Για όλα τα μηχανήματα της αγοράς,	1920		32
69447	Πολυσουλφονη dry	1,6	<20	>260	>240	>170	>90	Αμελητέα	677	0,88	Electron Beam	Για όλα τα μηχανήματα της αγοράς,	3500	>1.2	34-36
43823	Πολυμερισμένος πολυεστέρας (PEPA) wet	1,5	50	251	240	223	158	100	836	0,88	γ' ακτινοβολία	για όλα τα μηχανήματα της αγοράς	1200	>1.2	34-36
216071	Eval	1.6	<20	241	215	183	114	29	726	0,88	γ' ακτινοβολία	για όλα τα μηχανήματα της αγοράς	600	>1.2	34-36